



### Teknisk informasjon

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Serie                           | TeSys<br>TeSys Deca |
| Kortnavn utstyr                 | GV2AP               |
| Produkt eller type komponent    | Dreiehåndtaket kit  |
| Tilbehør / separat del kategori | Styre tilbehør      |
| Farge på grep                   | Svart               |
| Farge på frontplate til grep    | Grå                 |

### Komplementær

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Produktkompatibilitet          | GV2P<br>GV2L                                      |
| Dreiehåndtak hengelås          | Hengelås i OFF posisjon<br>Hengelås i ON posisjon |
| Type montering av dreiehåndtak | Forlenget                                         |
| Beskrivelse av låsemuligheter  | 1 til 3 hengelåser                                |
| Avstand til bakside/dør        | 140...250 mm                                      |
| Vekt                           | 0,2 kg                                            |

### Miljø

|         |      |
|---------|------|
| IP-grad | IP54 |
|---------|------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 37,400 cm |
| Package 1 Weight         | 327,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 4,470 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P06       |
| Antall enheter i pakke 3 | 96        |
| Pakke 3 Høyde            | 75,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 80,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 45,392 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                              |
| REACH-regelverk            | <a href="#"> REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                             |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                             |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#"> Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#"> Ja</a>                           |
| Miljøinformasjon           | <a href="#"> Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#"> Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.     |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|