



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2G
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys K TeSys U

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	63 A
Montasjeplassering	35 mm DIN-skinne
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 Solid AWG 4 Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...16 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5...25 mm² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...4 mm² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1,5...6 mm² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 2,5...4 mm² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 Fleksibel AWG 4
Tiltrekningsmoment	1,7 N.M - på skrutilkobling 2,2 N.m - på connector
Vekt	0,115 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,1 cm
Pakke 1 Bredde	11,9 cm
Pakke 1 Vekt	15,2 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,866 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	640
Pakke 3 Høyde	77,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	60,0 cm
Pakke 3 Vekt	85,85 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------