



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2G
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys GV2 TeSys Deca TeSys U
Antall uttak	2
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A
Senteravstand fane	45 mm

Komplementær

Montasjeplassering	On terminal
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Lengde	89 mm
Vekt	0,036 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	4 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	37 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	100
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	15 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	3,862 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	3200
Pakke 3 Høyde	77 cm
Pakke 3 Bredde	80 cm
Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	130,9 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------