



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV2G
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys Deca TeSys GV2 TeSys K TeSys U
Antall uttak	4
[I _{th}] konvensjonell friluft termisk strøm	63 A
Senteravstand fane	45 mm

Komplementær

Montasjeplassering	On terminal
[U] isolasjonsspenning	690 V
Lengde	179 mm
Vekt	0,077 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 cm
Pakke 1 Bredde	3,500 cm
Pakke 1 Vekt	18,000 cm
Package 1 Weight	78,000 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,930 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	1920
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	165,460 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yreisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------