



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	GV2 LE
Produkt eller type komponent	Sopp hodet nødstop trykknapp
Kortnavn utstyr	GV2K
Tilbehør / separat del kategori	Tilbehør til kapsling

Komplementær

Produktkompatibilitet	GV2MC LE1GVMEK GV2MP
Type arm/stempel	Med låsefunksjon vri for utløsning
Diameter	40 mm
Tilgjengelig utstyr	En IP55 forseglings kit
Høyde	48 mm
Bredde	73 mm
Vekt	0,115 kg
Farge	Rød

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	137,500 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	15
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,267 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------