



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kortnavn utstyr	GV2MC
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produktkompatibilitet	GV2ME
Enclosure type	Påvegg

Komplementær

Hjelpemonteringssted	Høyre VENSTRE
Høyde	147 mm
Bredde	93 mm
Dybde	84 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP55 på <5 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,4 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Vekt	15,5 cm
Package 1 Weight	293,0 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	8,669 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------