



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kortnavn utstyr	GV2MC
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produktkompatibilitet	GV2ME
Enclosure type	Påvegg
Tilgjengelig utstyr	Sopp hodet nødstop trykknapp

Komplementær

Hjelpemonteringssted	Høyre VENSTRE
Høyde	147 mm
Bredde	93 mm
Dybde	145,5 mm
Vekt	0,3 kg

Miljø

IP-grad	IP55
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,000 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Vekt	16,500 cm
Package 1 Weight	396,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	19
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,168 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------