



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Kapsling
Kortnavn utstyr	GV2MP
Tilbehør / separat del kategori	Montasjetilbehør
Produktkompatibilitet	GV2ME
Enclosure type	Innfelt montering

Komplementær

Hjelpemonteringssted	Høyre VENSTRE
Høyde	140 mm
Bredde	106,5 mm
Dybde	83 mm
Vekt	0,13 kg

Miljø

IP-grad	IP55 forside
Miljøegenskaper	Standard miljø
Produktsertifikater	UKCA[RETURN]CE

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	15,000 cm
Package 1 Weight	235,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	6,960 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	39,320 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------