



Teknisk informasjon

Serie	Lineryg
Produktnavn	FT
Kortnavn utstyr	GV3G
Produkt eller type komponent	Kam samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Antall poler	3P
Kompatibel med	TeSys Deca TeSys K TeSys U TeSys GV3
Produktkompatibilitet	LC1D40A...D65A GV3L GV3P
Antall uttak	3
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	115 A
Senteravstand fane	64 mm

Komplementær

Montasjeplassering	On terminal
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
Vekt	0,25 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	18,5 cm
Package 1 Weight	265,0 g
Enhetstype pakke 2	S01
Antall enheter i pakke 2	17
Pakke 2 Høyde	15,0 cm
Pakke 2 Bredde	15,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,701 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------