



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Lange terminaldeksler
Kortnavn utstyr	GV7AC
Kompatibel med	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Tilbehør / separat del kategori	Isolasjonstilbehør

Komplementær

IP-grad	IP40
Antall pr. sett	Sett á 1
Vekt	0,145 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Vekt	12,900 cm
Package 1 Weight	150,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	24
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,244 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	96
Pakke 3 Høyde	74,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	25,000 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------