



### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | TeSys                                                                          |
| Produkt eller type komponent    | Clip-on-kontakt                                                                |
| Kortnavn utstyr                 | GV7AC                                                                          |
| Kompatibel med                  | TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker<br>TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker |
| Tilbehør / separat del kategori | Tilkoblingstilbehør                                                            |

### Komplementær

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| [Ie] nominell driftsstrøm | 150 A                                   |
| Tilkoblingsklemmer        | Skrutilkobling 1,5...95 mm <sup>2</sup> |
| Antall pr. sett           | Sett á 3                                |
| Vekt                      | 0,3 kg                                  |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 10,000 cm |
| Package 1 Weight         | 173,000 g |
| Enhetstype pakke 2       | S04       |
| Antall enheter i pakke 2 | 24        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 4,918 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | P06       |
| Antall enheter i pakke 3 | 48        |
| Pakke 3 Høyde            | 50,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 80,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 60,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 18,336 kg |

### Bærekraftig

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                                                                                                         |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| WEEE                       | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|