



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Extended rotary handle
Kortnavn utstyr	GV7AP
Kompatibel med	TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker
Tilbehør / separat del kategori	Styre tilbehør
Dreiehåndtak monteringsposisjon	Front
Type montering av dreiehåndtak	Forlenget

Komplementær

Farge på grep	Svart
Farge på frontplate til grep	Svart
Avstand til bakside/dør	185...600 mm
Dreiehåndtaket låste	1 til 3 hengelåser 5...8 mm Hengelås i OFF posisjon
Vekt	0,775 kg

Miljø

IP-grad	IP55
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,900 cm
Pakke 1 Bredde	10,600 cm
Pakke 1 Vekt	49,200 cm
Package 1 Weight	710,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,512 kg
Enhetstype pakke 3	P06
Antall enheter i pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	19,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------