



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produkt eller type komponent	Underspenningsutkobling
Kortnavn utstyr	GV7AS
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	TeSys GV5 TeSys GV6 TeSys GV7

Komplementær

[Uc] control circuit voltage	200 - 240 V AC 50/60 Hz
Control circuit voltage limits	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC conforming to IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 508 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 14
Trippspenning	0.35...0.7 Ue
Inrush power in VA	10 VA AC
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Driftstid	< 50 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1,5 mm ² solid
Tiltrekningsmoment	1.2 N.m på skrutilkobling
Vekt	0,105 kg
Antall pr. sett	Sett á 10

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	115 g
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	6,3 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months