



### Teknisk informasjon

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Serie                        | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| Kortnavn utstyr              | GVAD                                                    |
| Produkt eller type komponent | Hjelpkontakt blokk                                      |
| Produktkompatibilitet        | GV3L<br>GV2P<br>GV2LE<br>GV2RT<br>GV2L<br>GV2ME<br>GV3P |
| Montasjeplassering           | Venstre side                                            |
| Hjelpkontakt funksjon        | Feil signal 1 NC                                        |
| Kontakttype                  | 2 NC                                                    |

### Komplementær

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning           | 690 V i samsvar med IEC 60947-1<br>300 V i samsvar med UL 508<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Ue] merkespenning                | 48...690 V AC<br>24...240 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ith] fri luft termisk strøm      | 6 A<br>2,5 A for utsette signale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mekanisk levetid                  | 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum brytestrøm                | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Minimum brytespenning             | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beskyttelsestype                  | GB2CB ... bryter<br>GG sikring 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nominell forbrukt effekt drift VA | 300 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>500 VA på 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>720 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser<br>48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser<br>72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser |
| Nominell forbrukt effekt drift W  | 120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser<br>15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser<br>24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser<br>9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser                                                                                                                                                                       |
| Tiltrekningsmoment                | 1,4 N.m - på skrutilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                             | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bredde                            | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dybde                             | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                              | 0,055 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farge                             | Mørkegrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Miljø

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Miljøegenskaper     | Normale omgivelser |
| Produktsertifikater | UKCA               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 1,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,000 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,000 cm  |
| Package 1 Weight         | 43,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 10        |
| Pakke 2 Høyde            | 9,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,800 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 471,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S02       |
| Antall enheter i pakke 3 | 60        |
| Pakke 3 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 3,138 kg  |

## Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|