



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Kortnavn utstyr	GVAD
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Montasjeplassering	Venstre side
Hjelpkontakt funksjon	Feil signal 1 NC
Kontakttype	1 NO + 1 NC

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A 2,5 A for utsette signale
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Beskyttelsestype	GB2CB ... bryter GG sikring 10 A
Nominell forbrukt effekt drift VA	300 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 414 VA på 690 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 110...127 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 500 VA på 500 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 650 VA på 440 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 720 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 850 VA på 380...415 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,055 kg
Farge	Mørkegrå

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,7 cm
Pakke 1 Bredde	1,5 cm
Pakke 1 Vekt	6,6 cm
Package 1 Weight	47 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,0 cm
Pakke 2 Bredde	10,2 cm
Pakke 2 Lengde	15,0 cm
Pakke 2 Vekt	218 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,608 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------