



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Kortnavn utstyr	GVAE
Produkt eller type komponent	Hjelpkontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2ME GV3L GV2RT GV2P GV3P GV2LE LS1D323
Montasjeplassering	Front side
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Antall pr. sett	Sett á 10

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14 250 V i samsvar med IEC 60947-1
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Beskyttelsestype	GG sikring 10 A GB2CB06 bryter 10 A
Nominell forbrukt effekt drift VA	120 VA på 110...120 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 120 VA på 230...240 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 48 VA på 24 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 60 VA på 48 V AC-15 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Nominell forbrukt effekt drift W	15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser
Høyde	13 mm
Bredde	44,5 mm
Dybde	31,5 mm
Vekt	0,05 kg
Farge	Mørkegrå

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,2 cm
Pakke 1 Bredde	12,1 cm
Pakke 1 Vekt	7,3 cm
Package 1 Weight	17,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	6,2 cm
Pakke 2 Bredde	12,1 cm
Pakke 2 Lengde	7,3 cm
Pakke 2 Vekt	180,0 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	220
Pakke 3 Høyde	15,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	4,269 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------