



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Kortnavn utstyr	GVAM
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Produktkompatibilitet	GV2L GV2ME GV2RT GV3L GV2P GV3P GV2LE
Kompatibel med	TeSys TeSys GV3 GV3P effektbryter TeSys GV3 GV3L effektbryter
Montasjeplassering	Venstre side
Hjelpekontakt funksjon	Kortslutning signal 1 C/O
Kontakttype	1 C/O

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	690 V i samsvar med IEC 60947-1 300 V i samsvar med UL 508 300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Ue] merkespenning	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] fri luft termisk strøm	2,5 A for utsette signale
Mekanisk levetid	100000 sykluser
Minimum brytestrøm	5 mA
Minimum brytespenning	17 V
Beskyttelsestype	GB2CB ... bryter GG sikring 10 A
Nominell forbrukt effekt drift VA	36 VA på 24 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1,5 A 48 VA på 48 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 1 A 72 VA på 110...127 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 0,5 A 72 VA på 230...240 V AC-14 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser på 0,3 A
Nominell forbrukt effekt drift W	120 W på 240 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 110 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 140 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 180 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 240 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 100000 sykluser 15 W på 48 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 24 W på 24 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser 9 W på 60 V DC-13 - elektrisk holdbarhet: 1000 sykluser
Tiltrekningsmoment	1,4 N.m - på skrutilkobling
Høyde	89 mm
Bredde	9,3 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,055 kg
Farge	Mørkegrå

Miljø

Miljøegenskaper	Normale omgivelser
Produktsertifikater	UKCA

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,5 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,0 cm
Package 1 Weight	39 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10,0 cm
Pakke 2 Bredde	10,5 cm
Pakke 2 Lengde	15,3 cm
Pakke 2 Vekt	440 g
Enhetstype pakke 3	S02
Antall enheter i pakke 3	60
Pakke 3 Høyde	15 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	2,944 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------