



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	GVAS

Komplementær

Kompatibel med	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
Styrespenning	220...240 V AC 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser	0.7...1.1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.75...0.2 Un
Starteffekt (VA)	14 VA AC
Starteffekt (VA)	10,5 W
Hold-in strømforbruk i VA	5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,6 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 Sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
Farge	Mørkegrå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 cm
Pakke 1 Bredde	8,300 cm
Pakke 1 Vekt	9,200 cm
Package 1 Weight	109,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,830 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------