



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Kortnavn utstyr	GVAU

Komplementær

Kompatibel med	TeSys GV2ME[RETURN]TeSys GV2LE[RETURN]TeSys GV2L[RETURN]TeSys GV2P[RETURN]TeSys GV3L[RETURN]TeSys GV3P[RETURN]TeSys Deca
Styrespenning	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA)	12 VA AC
Starteffekt (VA)	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm²Solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm²Fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm²Fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm²Fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 Sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
Farge	Mørkegrå

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,700 cm
Pakke 1 Bredde	8,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,300 cm
Package 1 Weight	107,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	4,830 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------