



Teknisk informasjon

Serie	TeSys TeSys Deca
Kortnavn utstyr	GVAU
Produkt eller type komponent	Undervoltage release

Komplementær

Kompatibel med	GV2ME GV2LE GV2L GV2P GV3L GV3P TeSys Deca
Styrespenning	380...400 V AC 60 Hz
Styrekretsens spenningsgrenser	0,85 - 1,1 Un
[Ui] isolasjonsspenning	690 V AC i samsvar med IEC 60947-1 600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1 600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1
Trippspenning	0.7...0.35 Un
Starteffekt (VA)	12 VA AC
Starteffekt (W)	8 W
Hold-in strømforbruk i VA	3,5 VA AC
Hold-in strømforbruk i W	1,1 W
Driftstid	10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1
"on-load" -faktor	100 %
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm ² solid Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm ² fleksibel uten Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm ² fleksibel med
Tiltrekningsmoment	< 1.4 N.m på skrutilkobling
Mekanisk levetid	10000 Sykluser med GV3P og GV3L 30000 sykluser med GV2ME og GV2P
Antall pr. sett	Sett á 10
Høyde	89 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	0,105 kg
Farge	Mørkegrå

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	114,0 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	8,3 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	16
Forpakning 2 vekt	2,06 kg
Forpakning 2 høyde	15,0 cm
Forpakning 2 bredde	15,0 cm
Forpakning 2 lengde	40,0 cm

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------