



### Teknisk informasjon

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Serie                        | TeSys<br>TeSys Deca         |
| Produkt eller type komponent | Sikkerhet underspenning tur |
| Kortnavn utstyr              | GVAX                        |

### Komplementær

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                 | TeSys GV2ME<br>TeSys Deca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Styrespenning                  | 220...240 V AC 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Styrekretsens spenningsgrenser | 0,85 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 690 V AC i samsvar med IEC 60947-1<br>600 V AC i samsvar med UL 60947-4-1<br>600 V AC i samsvar med CSA C22.2 No 60947-4-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trippspenning                  | 0.7...0.35 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Starteffekt (VA)               | 12 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Starteffekt (VA)               | 8 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hold-in strømforbruk i VA      | 3,5 VA AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hold-in strømforbruk i W       | 1,1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Driftstid                      | 10...15 ms i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| "on-load" -faktor              | 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer             | Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> Solid<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1...2,5 mm <sup>2</sup> Solid<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel uten<br>Skrutilkobling 1 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med<br>Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> Fleksibel med |
| Tiltrekningsmoment             | < 1.4 N.m på skrutilkobling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mekanisk levetid               | 30000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antall pr. sett                | Sett á 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                          | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bredde                         | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dybde                          | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Vekt                           | 0,105 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Farge                          | Mørkegrå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,500 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 9,500 cm  |
| Package 1 Weight         | 121,000 g |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 2       | S01       |
| Antall enheter i pakke 2 | 16        |
| Pakke 2 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 15,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 2,130 kg  |

### Bærekraftig

|                              |                                                                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                         |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                       |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                         | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |

### Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CZ |
|------------------|----|

### Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|