

# GVSBPSU10K20H

Galaxy VS Maintenance Bypass Panel,  
10-20kW 400V veggmontert, for Galaxy VS og  
Easy UPS 3S/3M



## Oversikt

|              |                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | Maintenance bypass panel for complete isolation of the UPS during service operations. |
| Leveringstid | Usually Ships within 2 Weeks                                                          |

## Teknisk informasjon

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Produkt eller type komponent | Panel |
|------------------------------|-------|

## Fysisk

|        |       |
|--------|-------|
| Farge  | Hvit  |
| Høyde  | 45 cm |
| Bredde | 40 cm |
| Dybde  | 15 cm |
| Vekt   | 12 kg |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 26 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 53 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 59 cm  |
| Package 1 Weight         | 20 kg  |
| Enhetstype pakke 2       | P12    |
| Antall enheter i pakke 2 | 6      |
| Pakke 2 Høyde            | 94 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 80 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 132 kg |

## Bærekraftig

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt    |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |
| EU RoHS-direktiv           | Samsvar med unntak                   |
| Kvikksølvfri               | Ja                                   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja                                   |

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon                |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus           |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |
| Optimalisert energieffektivitet | Energieffektivt produkt                                                                                                        |
| Take-back                       | Take-back program available                                                                                                    |
| <b>Garantiperiode</b>           |                                                                                                                                |
| Garanti                         | 18 måneder                                                                                                                     |