



Teknisk informasjon

Serie	EcoStruxure EV Charging Expert
Produktnavn	EcoStruxure EV Charging Expert
Produkt eller type komponent	EV charge controller
Installasjonstype	Innendørs

Komplementær

Installert utstyr	Modem 3G/4G (må bestilles separat)
Kompatibel med	EVlink EVlink Smart Wallbox EVlink EVlink parking EVlink EVlink City
Applikasjon	To manage the overall energy allocated to each vehicle
Monteringsmetode	Veggmontering
Montering	Skinne
Monteringsposisjon	Horizontal/vertical
Load management	Static
Max managed charging stations	15 charging stations
Max managed charging points	30 charge points
Max nb of zone levels	1
Max nb of zones	1
Functions selection	Without priority charging profile Without time-of-use settings
Kommunikasjonsgrensesnitt	Ethernet RJ45 to connect device to charging station Ethernet RJ45 Cat.6 to connect device to charging station Modem to connect device to central management system
Kommunikasjonsfunksjoner	Internett server for OCPP 1.6 Via modem
OCPP version	JSON
[Us] matespenning	12...24 V DC
Strømforbruk i W	16 W
Elektromagnetisk kompatibilitet	Strålt og ledet elektromagnetisme klasse A i samsvar med EN 55022
Høyde	150 mm
Bredde	157 mm
Dybde	46 mm
Vekt	1 kg
Standarder	EN/IEC 61131-2 EN 55011 EN/IEC 61000-6-4
Produktsertifikater	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
Gjeldende land	Alle
Tjenester	Commercial service plan0...50 °C

Miljø

IP-grad	IP40
Omgivelsestemperatur drift	0...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-20...60 °C
Driftshøyde	0...2000 m
Relativ fuktighet	10...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	22,0 cm
Pakke 1 Vekt	32,0 cm
Package 1 Weight	1,4 kg
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	9,1 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	TW
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------