



Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM10-H
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Sykehus
Jordingssystem	IT
Språk	Italiensk Spansk Chinese Russian Engelsk Portuguese Tysk Fransk

Komplementær

Nettspenning	0...230 V - AC på 50/60 Hz (fase til nøytral) 0...100 V - DC
Type måling	Network insulation resistance 1 kOhm...10 MOhm
Lokal varsling	Grønn varselampe: tilfredsstillende isolasjonsresistanse Orange varselampe: under feilgrensen
Innstillingsgrense	FAULT: 50...500 kOhm
Response tid	<= 1 s
Auxiliary supply voltage	125...250 V DC +/- 15 % 110...230 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
Strømforbruk i VA	12 VA
Measurement voltage	25 V
Strømmåling	0...0,2 mA
Internal impedance	110 kOhm - AC på 50/60 Hz
Test funksjon	Manuell
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Kommunikasjonsport protokoll	-
Skjermtype	Digitalt display
Monteringsmetode	Innfelt montering Klips på
Montering	Panel DIN skinne
Tilkoblingsklemmer	Demonterbar blokk med skruklemmer 0,2...2,5 mm ²
Materiale	Termoplast
Vekt	0,25 kg
Høyde	110 mm
Bredde	96 mm
Dybde	59 mm

Miljø

Dielektrisk styrke	4000 V - AC 5500 V - DC
IP-grad	Forside: IP52
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Forurensninggrad	2
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61010-1 IEC 61557-8 IEC 60364-7-710 IEC 61326-2-4
Produktsertifikater	EAC[RETURN]BV[RETURN]CE[RETURN]DNV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,5 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	16,5 cm
Package 1 Weight	426 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	4,075 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------