




Teknisk informasjon

Serie	Vigilohm
Kortnavn utstyr	IM9
Produkt eller type komponent	Isolasjon overvåking enhet
Applikasjon	Marine application Standard environment application
Electrical circuit type	Small and not disturbed network
Jordingssystem	IT

Komplementær

Nettspenning	0...600 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til nøytral) 0...480 V - AC på 45...440 Hz (enhet som er koblet til fase)
Type måling	Network insulation resistance
Innstillingsgrense	Pre-alarm: 2...500 kOhm Alarm: 1...250 kOhm
Response tid	<= 7 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V AC 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Strømforbruk i VA	7 VA
Strømmåling	0...70 µA
Internal impedance	230 kOhm - AC på 45...440 Hz
Test funksjon	Fjern test Lokal
Output contact	1 C/O standard eller feilsikker
Breaking capacity	250 V - AC på 6 A 12...24 V - DC på 6 A
Kommunikasjonsport protokoll	-
Monteringsmetode	Klips på Innfelt montering
Montering	DIN skinne Panel
Monteringsposisjon	Horisontal Vertikal
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer 0,2...2,5 mm²
Materiale	Termoplast
Vekt	0,2 kg
Høyde	90 mm
Bredde	71 mm
Dybde	67,5 mm

Miljø

IP-grad	Case: IP20 Forside: IP40
Miljødata	Varmedamp ute av drift i samsvar med IEC 60068-2-30 Varmedamp i drift i samsvar med IEC 60068-2-56 Salttåke i samsvar med IEC 60068-2-52
Installasjonstype	Innendørs
Standarder	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Produktsertifikater	EAC[RETURN]CE[RETURN]BV[RETURN]RMRS[RETURN]DNV
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	8,400 cm
Pakke 1 Vekt	9,600 cm
Package 1 Weight	230,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	8,489 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------