



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Nail plug
Kortnavn utstyr	TPS
Tilgjengelig utstyr	Skrue
Bordiameter	4 mm
Minimum drilling depth	40 mm
Skrue diameter	2,5 mm

Komplementær

Fargenyanse	Klar
Materiale	Nail plug: PA (polyamide) Screw: Stål electroplated
Praktisk lastekapasitet	Shear: 0,15 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for betong C25 (sikkerhetsfaktor: 6) Shear: 0,15 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 4,5) Pull-out load: 0,05 kN for solid murstein (sikkerhetsfaktor: 6)
Thickness	0...15 mm fixture
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C
Diameter	7 mm
Lengde	45 mm

Miljø

Antall pr. sett	Sett á 100
-----------------	------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 cm
Pakke 1 Bredde	0,700 cm
Pakke 1 Vekt	4,500 cm
Package 1 Weight	10,000 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon	
Opprinnelsesland	PL
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder