



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Detector
Forsyning	Batteri 9 V 6F22

Komplementær

Displaytype	LCD
Type innstillinger	Manuell
Sammensetning	Pencil slider Pencil hole 2 m measure tape
Lokal varslings	Edge of object detection av icon indicator Object detection av spotlight
Start/stopp	Knapp mark dots on the wall surface Knapp selection mode
Maximum detection depth	AC mode: <50 mm for 90...250 V på 50...60 Hz Stud mode: wood stud detection av 30 x 30 mm <14 mm Metal mode: iron pipe detection av 20 mm <25 mm
Språk	Finnish Norsk Dansk Engelsk Svensk
Høyde	180 mm
Bredde	73 mm
Dybde	32 mm
Vekt	213 g med batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,500 cm
Pakke 1 Vekt	25,500 cm
Package 1 Weight	298,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	21,500 cm
Pakke 2 Bredde	24,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,245 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	20

Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,179 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------