



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Multi-function wire tracer
Forsyning	Mottager 4 Batteri 1.5 V LR41/SR41 Transmitter 2 Batteri 1.5 V AAA

Komplementær

Sammensetning	Sender - to generate a distinct tone in wire Mottaker - to pick up the tone
Local signaling	LED for drift
Språk	Engelsk Dansk Svensk Finnish Norsk
Høyde	183 mm
Bredde	80 mm
Dybde	46 mm
Vekt	220 g med batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	17,5 cm
Pakke 1 Vekt	29,4 cm
Package 1 Weight	308,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	4,116 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	288
Pakke 3 Høyde	105,0 cm
Pakke 3 Bredde	80,0 cm
Pakke 3 Lengde	120,0 cm
Pakke 3 Vekt	110,784 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------