



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Termometer
Forsyning	Batteri 9 V
Teknologi typen	Laser

Komplementær

Displaytype	Håndholdt infrarødt termometer: backlit LCD
Temperaturmåling	Håndholdt infrarødt termometer: -20...520 °C
Språk	Svensk Engelsk Dansk Finnish Norsk
Høyde	180 mm
Bredde	85 mm
Dybde	50 mm
Vekt	150 g uten batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 cm
Pakke 1 Bredde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	29,000 cm
Package 1 Weight	245,000 g
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,420 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	33,680 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------