



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Moisture meter
Forsyning	4 Batteri LR44

Komplementær

Skjermtype	LCD display LED indicator
Signaling function	Lavt batteri
Mulige funksjoner	Temperature unit exchange (°C/°F) Automatic power off
Måleområde	Tre: 6...60 % Building material: 0.2...2.9 %
Språk	Engelsk Norsk Finnish Svensk Dansk
Høyde	85 mm
Bredde	45 mm
Dybde	16 mm
Vekt	41 g med batteri

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C -0...37 °C
----------------------------	-------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,500 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	17,500 cm
Package 1 Weight	77,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	60
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,014 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	480
Pakke 3 Høyde	45,000 cm

Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	52,112 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------