



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Digital multimeter
Forsyning	Batteri 12 V

Komplementær

Type innstillinger	Manuell
Signaling function	Lavt batteri av Visuell
Mulige funksjoner	Handsfree operations
Type vern	Sikring
Type måling	Strøm DC: 200 mA Voltage AC/DC: 2/20/200/300 V Motstand: 2/20/200 kOhm/2 MOhm
Måling kategori	Category III 300 V
Språk	Dansk Svensk Norsk Engelsk Finnish
Høyde	120 mm
Bredde	75 mm
Dybde	18 mm
Vekt	110 g med batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	11,500 cm
Pakke 1 Vekt	19,500 cm
Package 1 Weight	161,000 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	42
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,182 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	336
Pakke 3 Høyde	45,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	69,456 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------