



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produkt eller type komponent	Analog multimeter
Forsyning	Batteri 1.5 V

Komplementær

Type innstillinger	Manuell
Mulige funksjoner	Handsfree operations
Type vern	Sikring
Type måling	Motstand: x10 Ohm/x1 kOhm Voltage DC: 12/60/120/300 V Voltage AC: 12/60/300 V Strøm DC: 0.6/12/600 mA
Måling kategori	Category III 300 V
Relativ fuktighet	0...85 %
Språk	Norsk Svensk Dansk Finnish Engelsk
Høyde	140 mm
Bredde	75 mm
Dybde	50 mm
Vekt	275 g uten batteri

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	15 cm
Pakke 1 Vekt	26 cm
Package 1 Weight	351,5 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	34 cm
Pakke 2 Bredde	16,5 cm
Pakke 2 Lengde	35 cm
Pakke 2 Vekt	3,758 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------