



### Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Serie                        | Thorsman                         |
| Produktspekter               | PROchantier                      |
| Produktnavn                  | Thorsman cable reel Professional |
| Produkt eller type komponent | Extension cable reel             |
| Applikasjon                  | Strømforsyning                   |
| [ue] merkespenning           | 230 V                            |
| [in] merkestrøm              | 13 A                             |
| Antall uttak                 | 4                                |
| Fargetone                    | Grønn/sort                       |

### Komplementær

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Standard plugg      | CEE 7/3             |
| Uttak standardavvik | Schuko              |
| Kabellengde         | 25 m                |
| Kabeltverrsnitt     | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Type kabel          | H07RN-F3G1.5        |
| Høyde               | 289 mm              |
| Bredde              | 377 mm              |
| Dybde               | 220 mm              |
| Vekt                | 7,23 kg             |

### Miljø

|                       |      |
|-----------------------|------|
| IP-grad               | IP44 |
| IK beskyttelsesklasse | IK08 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE     |
| Antall enheter i pakke 1 | 1       |
| Pakke 1 Høyde            | 30,0 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 23,5 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 37,0 cm |
| Package 1 Weight         | 8,97 kg |

### Bærekraftig

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>            |
| Produktets livssyklus |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|