



Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktspekter	PROchantier
Produktnavn	Thorsman cable reel Extended
Produkt eller type komponent	Extension cable reel
Applikasjon	Strømforsyning
[ue] merkespenning	230 V
[in] merkestrøm	13 A
Fargetone	Grønn/sort

Komplementær

Standard plugg	CEE 7/3
Uttak standardavvik	Schuko
Kabellengde	25 m
Kabelverrsnitt	1,5 mm ²
Type kabel	H05VV-F3G1.5
Høyde	295 mm
Bredde	394 mm
Dybde	212 mm
Vekt	5,78 kg

Miljø

IP-grad	IP44
---------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	23,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,000 cm
Pakke 1 Vekt	42,000 cm
Package 1 Weight	6,679 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	61,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	85,290 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------