



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	K60
Produkt eller type komponent	Kopplingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Med skrutilkobling: body housing
Basisdimensjon	76 x 45 x 65 mm
Materiale	PA (polyamide) 6/PP (polypropylene)
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm
Dybde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]NEMKO[RETURN]DEMKO[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,900 cm
Pakke 1 Bredde	6,100 cm
Pakke 1 Vekt	6,000 cm
Package 1 Weight	30,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	350
Pakke 2 Høyde	29,400 cm
Pakke 2 Bredde	39,600 cm
Pakke 2 Lengde	45,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,300 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------