



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Kortnavn utstyr	U56
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Skruer: back box
Basisdimensjon	87 x 39 x 87 mm
Kabelinngang	Grommets
Kabelinngang nummer	10 diameter: 14 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	87 mm
Bredde	39 mm
Dybde	87 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP55
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	FI[RETURN]DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,8 cm
Pakke 1 Bredde	8,7 cm
Pakke 1 Vekt	8,7 cm
Package 1 Weight	108,763 g
Enhetstype pakke 2	SFP
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	8,7 cm
Pakke 2 Bredde	8,7 cm
Pakke 2 Lengde	19 cm
Pakke 2 Vekt	529,05 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	150
Pakke 3 Høyde	45,5 cm
Pakke 3 Bredde	29,5 cm

Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	16,315 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------