



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	U56
Produkt eller type komponent	Kopplingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Med skrutilkobling: body housing
Basisdimensjon	80 x 45 x 65 mm
Kabelinngang	Grommets
Kabelinngang nummer	10 diameter: 14 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	120 mm
Bredde	180 mm
Dybde	38 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP55
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	DEMKO[RETURN]FI[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	18 cm
Package 1 Weight	309,325 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	18,4 cm
Pakke 2 Bredde	13,3 cm
Pakke 2 Lengde	26,8 cm
Pakke 2 Vekt	1,44 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	40
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	40 cm

Pakke 3 Lengde	60 cm
Pakke 3 Vekt	12,257 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------