



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	TED-012
Produkt eller type komponent	Koblingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemethode	Med skrutilkobling: body housing
Basisdimensjon	82 x 45 x 65 mm
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Høyde	100 mm
Bredde	100 mm
Dybde	49 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP54
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]FI[RETURN]DEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,700 cm
Pakke 1 Bredde	10,100 cm
Pakke 1 Vekt	10,000 cm
Package 1 Weight	108,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	900
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	122208,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------