



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	TED-001
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Applikasjon	Kabelinstallasjon
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett å 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Med skrultkobling: body housing
Basisdimensjon	86 x 45 x 65 mm
Materiale	PC (polykarbonat) / ABS (akrylnitril-butadien-styren)
Høyde	60 mm
Bredde	25 mm
Dybde	91 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI[RETURN]DEMKO

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,900 cm
Pakke 1 Bredde	6,300 cm
Pakke 1 Vekt	9,100 cm
Package 1 Weight	34,000 g
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	3960
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	105,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	162912,000 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------