



Teknisk informasjon

Range of product	Mureva
Produktnavn	Mureva BOX
Kortnavn utstyr	K60
Produkt eller type komponent	Koplingsboks
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Antall pr. sett	Sett á 2

Komplementær

Montering av enhet	Overflate
Festemetode	Skruer: back plate
Basisdimensjon	60 x 60 x 30 mm
Materiale	PA (polyamide) 6/PP (polypropylene)
Høyde	60 mm
Bredde	60 mm
Dybde	30 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP20
Standarder	EN 60670-1
Produktsertifikater	DEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]FI

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	6 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	1 g

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------