



Teknisk informasjon

Produktspekter	Multifix
Serie kompatibilitet	Multifix Eco
Produkt eller type komponent	Dekkplate
Antall pr. sett	Sett à 20

Komplementær

Antall hull	2 hull
Produsert i	Apparatus box
Festemetode	Med skruer
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Materiale	PA (polyamide) 6
Lengde	161 mm
Bredde	90 mm
Dybde	3 mm
Vekt	0,028 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,100 cm
Pakke 1 Vekt	16,000 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	300
Pakke 2 Høyde	31,700 cm
Pakke 2 Bredde	30,400 cm
Pakke 2 Lengde	39,600 cm
Pakke 2 Vekt	9,124 kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	7200
Pakke 3 Høyde	108,300 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	230,976 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------