



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman TET
Product type	Maljen
Colour	Grå
Quantity per package	Sett á 25

Komplementær

Materiale	EPDM
ISO gjenger	M40
Kabelens ytre diameter	20...26 mm
Borediameter	40,7 mm
Høyde	30 mm
Bredde	60 mm
Lengde	60 mm

Miljø

IP-Class	IP67
----------	------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	5,0 cm
Pakke 1 Vekt	5,0 cm
Package 1 Weight	27,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	6,0 cm
Pakke 2 Bredde	16,0 cm
Pakke 2 Lengde	26,0 cm
Pakke 2 Vekt	688,0 g
Enhetstype pakke 3	CAR
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	29,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	11,422 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	RO
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------