



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Plate Nøtt
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M6
Skruelengde	40 mm
Borediameter	6 mm
Minimum drilling depth	37 mm
Tykkelse	Fixture: 0...3 mm
Innbyggingsdybde	28 mm
Tiltrekningsmoment	8 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 2,1 kN for betong C20/C25 Shear: 2,2 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 450 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)280 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)290 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)250 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)260 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 560 kg for betong C20/C25 Shear: 570 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,7 cm
Pakke 1 Bredde	1,7 cm
Pakke 1 Vekt	4 cm
Package 1 Weight	14 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikk resirkuleringsprosedyrer