



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M8
Skruelengde	50 mm
Borediameter	8 mm
Minimum drilling depth	48 mm
Tykkelse	Fixture: 0...5 mm
Innbyggingsdybde	35 mm
Tiltrekningsmoment	23 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 3,4 kN for betong C20/C25 Shear: 4,8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 870 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)450 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)640 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)410 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)580 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 900 kg for betong C20/C25 Shear: 1270 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,3 cm
Pakke 1 Bredde	2,3 cm
Pakke 1 Vekt	5,1 cm
Package 1 Weight	28 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer