



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs
Gjengetype	M10
Skruelengde	60 mm
Borediameter	10 mm
Minimum drilling depth	57 mm
Tykkelse	Fixture: 0...7 mm
Innbyggingsdybde	40 mm
Tiltrekningsmoment	35 N.m
Materiale	Stål electro-zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C2
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 3,9 kN for betong C20/C25 Shear: 7,4 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 990 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)520 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)980 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)470 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)890 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 1030 kg for betong C20/C25 Shear: 1950 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,9 cm
Pakke 1 Bredde	1,9 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	42 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikk resirkuleringsprosedyrer