



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering	Natural rock Betong
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M10
Skruelengde	105 mm
Borediameter	10 mm
Minimum drilling depth	102 mm
Tykkelse	Fixture: 0...22 mm
Innbyggingsdybde	70 mm
Tiltrekningsmoment	35 N.m
Materiale	Stål hot-dip zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 1620 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)1060 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)960 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 2110 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1 cm
Pakke 1 Bredde	1 cm
Pakke 1 Vekt	10,5 cm
Package 1 Weight	71 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer