



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering	Natural rock Betong
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M12
Skruelengde	85 mm
Borediameter	12 mm
Minimum drilling depth	82 mm
Tykkelse	Fixture: 0...10 mm
Innbyggingsdybde	60 mm
Tiltrekningsmoment	55 N.m
Materiale	Stål hot-dip zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 8,1 kN for betong C20/C25 Shear: 10,8 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 2040 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)1070 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 1)1430 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)970 kg for betong C20/C25 Shear: (sikkerhet cl 2)1300 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 2140 kg for betong C20/C25 Shear: 2860 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,2 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	83 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikk resirkuleringsprosedyrer