



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 25

Komplementær

Montering	Betong Natural rock
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M12
Skruelengde	125 mm
Borediameter	12 mm
Minimum drilling depth	122 mm
Tykkelse	Fixture: 0...30 mm
Innbyggingsdybde	80 mm
Tiltrekningsmoment	55 N.m
Materiale	Stål hot-dip zinc
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C3
Praktisk lastekapasitet	Pull-out load: 11,4 kN for betong C20/C25
Grensetilstand	Pull-out load: 2070 kg for betong C20/C25
Bruddgrensetilstanden	Pull-out load: (sikkerhet cl 1)1500 kg for betong C20/C25 Pull-out load: (sikkerhet cl 2)1360 kg for betong C20/C25
Utsiktet handling	Pull-out load: 3000 kg for betong C20/C25

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,2 cm
Pakke 1 Bredde	1,2 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	108 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer