



Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produkt eller type komponent	Through bolt
Kortnavn utstyr	TEX
Tilgjengelig utstyr	Nøtt Plate
Antall pr. sett	Sett á 100

Komplementær

Montering	Natural rock Betong
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Gjengetype	M6
Skruelengde	70 mm
Borediameter	6 mm
Minimum drilling depth	67 mm
Tykkelse	Fixture: 0...26 mm
Innbyggingsdybde	35 mm
Tiltrekningsmoment	8 N.m
Materiale	Acid-proof stainless steel
Atmosfærisk korrosivitets kategori	C5-M

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
----------------------------	-------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,6 cm
Pakke 1 Bredde	0,6 cm
Pakke 1 Vekt	7 cm
Package 1 Weight	15,5 g

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer