



### Teknisk informasjon

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Produktspekter               | Thorsman      |
| Produkt eller type komponent | Through bolt  |
| Kortnavn utstyr              | TEX           |
| Tilgjengelig utstyr          | Plate<br>Nøtt |
| Antall pr. sett              | Sett á 100    |

### Komplementær

|                                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering                          | Betong<br>Natural rock                                                                                                                                                                                                       |
| Installasjonstype                  | Innendørs/utendørs                                                                                                                                                                                                           |
| Gjengetype                         | M8                                                                                                                                                                                                                           |
| Skruelengde                        | 50 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Borediameter                       | 8 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Minimum drilling depth             | 48 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Tykkelse                           | Fixture: 0...5 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Innbyggingsdybde                   | 35 mm                                                                                                                                                                                                                        |
| Tiltrekningsmoment                 | 23 N.m                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiale                          | Acid-proof stainless steel                                                                                                                                                                                                   |
| Atmosfærisk korrosivitets kategori | C5-M                                                                                                                                                                                                                         |
| Praktisk lastekapasitet            | Pull-out load: 3,4 kN for betong C20/C25<br>Shear: 4,8 kN for betong C20/C25                                                                                                                                                 |
| Grensetilstand                     | Pull-out load: 870 kg for betong C20/C25                                                                                                                                                                                     |
| Bruddgrensetilstanden              | Pull-out load: (sikkerhet cl 1)450 kg for betong C20/C25<br>Shear: (sikkerhet cl 1)640 kg for betong C20/C25<br>Pull-out load: (sikkerhet cl 2)410 kg for betong C20/C25<br>Shear: (sikkerhet cl 2)580 kg for betong C20/C25 |
| Utsiktet handling                  | Pull-out load: 900 kg for betong C20/C25<br>Shear: 1270 kg for betong C20/C25                                                                                                                                                |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -20...60 °C |
|----------------------------|-------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 0,8 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 0,8 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 5 cm   |
| Package 1 Weight         | 23 g   |

## Bærekraftig

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)                                                         |
| Miljøinformasjon      |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                  |